

# Catálogo de producto NOTIFIER 2015

## FE DE ERRATAS

Código de producto	Errata corregida	Página
<b>Centrales analógicas PEARL</b>	...Compatible con la red de centrales ID3000, se pueden conectar hasta <b>16</b> paneles Pearl... ...Es posible crear una red de hasta <b>16</b> centrales Pearl...	7
<b>020-538-001</b>	Equipamiento básico para sistemas <b>ID3000</b>	14
<b>M1A-R470SF-K013-41</b> <b>M1A-R470SG-K013-41</b>	La referencia correcta es: <b>M1A-R470SG-K013-41</b>	66, 154
<b>B524HTR-W</b>	Nota informativa: Disponible también en marfil (-IV) para <b>detectores NFX</b> .	33
<b>M3A-B000SG-N028-41</b>	Pulsador con las mismas características que el <b>M3A-R000SG-K013-41</b> pero de color azul.	67
<b>M3A-Y000SG-N028-41</b>	Pulsador con las mismas características que el <b>M3A-R000SG-K013-41</b> pero de color amarillo	67
<b>IBOX-MBS-NID</b> <b>IBOX-MBS-NID3K</b>	La referencia correcta es: <b>IBOX-MBS-NID3K</b>	28,154, 163
<b>MINI-Vista</b>	Panel repetidor selectivo mediante pantalla táctil TFT de <b>10"</b> .	21